



Piulița de strângere ER CENTRO P Standard, Tip CP pentru ER: 8M



Date comandă

Numărul de comandă	309655 8M
GTIN	2050001705693
Clasa articolului	34F

Descriere

Execuție:

Mini = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

MiniSuplă = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

Conic = toate referințele cu „C”.

Standard = toate celelalte referințe.

Cu filet trapezoidal pentru forțe mari de strângere. Model dublu extralung al piuliței de strângere ER. Piulițe de strângere ER

cu strat de acoperire pentru a reduce **frecarea**.

Piulița de strângere ER CP, **nu se recomandă pentru șabilele de etanșare HP.**

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER HDC.

Accesorii opționale:

Șabile de etanșare Cod 309666 – 309668, buce elastice de precizie ER Cod 308878 - 308992, chei de strângere Cod 309754 – 309756, buce elastice de precizie HP Cod 309365 - 309379.

Notă:

Piulițele de tip CP pentru buce elastice ER și șabilele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru buce elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucă elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Descriere tehnică

Moment maxim de strângere	8 Nm
Lungimea totală L	12 mm
Gama de prindere	1 - 5 mm
Ø exterior D	10 mm
Serie	Centro P
Filet	M9×0,5
Tip produs	Piuliță de strângere