



Mandrină hidraulică scurte, subțiri, HSK-A 100, Ø de strângere D1: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	307525 16
GTIN	2050001653529
Clasa articolului	33W

Descriere

Execuție:

- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare și frezare.
- Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).

Accesorii opționale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Șuruburile opritoare WTE pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea adaptoarelor de reducere sunt disponibile la cerere.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descriere tehnică

Filet M	M12×1
L ₃	45 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm

Fișă de date

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø D ₂	38 mm
Ø exterior D	50 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/307525-16>