



Piulița de strângere ER CENTRO P pentru șaibele de etanșare HP, Tip CP pentru ER: 16MSDI



Date comandă

Numărul de comandă	309665 16MSDI
GTIN	2050001705518
Clasa articolului	34F

Descriere

Execuție:

Mini = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

MiniSuplă = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

Conic = toate referințele cu „C”.

Standard = toate celelalte referințe.

Piulița de strângere ER CP, **pentru șaibe de etanșare HP.**

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bucă elastică ER HDC.

Notă:

Piulițele de tip CP pentru bucșe elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bucșe elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucă elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Gama de prindere: 1 - 10 mm

Lungimea totală L: 23,9 mm

Ø exterior D: 22 mm

Moment maxim de strângere: 30 Nm

Filet: Tr20×1

Descriere tehnică

Lungimea totală L	23,9 mm
Moment maxim de strângere	30 Nm
Gama de prindere	1 - 10 mm
Ø exterior D	22 mm
Serie	Centro P
Filet	Tr20×1
Tip produs	Piuliță de strângere