



## Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale, SK 65, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 59,5mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 329934 59,5   |
| GTIN               | 2050001076670 |
| Clasa articolului  | 33H           |

### Descriere

#### Execuție:

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

#### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

#### Notă:

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

### Descriere tehnică

|               |         |
|---------------|---------|
| Ø de prindere | 59,5 mm |
| Duritate      | 60 HR   |

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Profil                | rotund                               |
| Suprafață de prindere | Canale transversale și longitudinale |
| Lungime L             | 58 mm                                |
| Suport                | SK 65                                |
| Tip produs            | Cap de strângere                     |