

**HAINBUCH****Cap de strângere cu canale transversale și longitudinale, SK 65, Ø de prindere (increment de 0,5 mm): 27,5mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	329934 27,5
GTIN	2050001076182
Clasa articolului	33H

## Descriere

### Execuție:

Cu canale transversale și longitudinale pentru material brut.

Capete de strângere, **pentru fixare cu secțiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizați Ø de prindere dorit.**

### Aplicație:

Numeroase posibilități de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

### Notă:

**Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorințelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.**

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) și cu diametre neprelucrate sunt disponibile **la cerere!**

## Descriere tehnică

Ø de prindere	27,5 mm
Profil	rotund

Suprafață de prindere	Canale transversale și longitudinale
Duritate	60 HR
Lungime L	58 mm
Suport	SK 65
Tip produs	Cap de strângere