



## Ulei concentrat de șlefuit, ultraperformant, Conținut: 5l



### Date comandă

Numărul de comandă	084270 5
GTIN	2050000966699
Clasa articolului	08J

### Descriere

#### Execuție:

Lichid de răcire **fără clor, formaldehidă și acid boric** pentru **exigențe ridicate**. Adaosurile de înaltă presiune împiedică ruperea peliculei de lubrifiere; aceasta este păstrată chiar și la solicitări maxime în forțele moleculare ale uneltei de așchiere.

**Concentrat pentru șlefuire de mare putere**, împiedică ca apa (transparent) pentru șlefuirea clară a unei game variate de materiale. **Raport de amestecare 1: 40** (2,5%).

#### Avantaj:

Îmbunătățește **durabilitatea sculei, puterea de tăiere și calitatea suprafeței. Fără clor** – nu rezultă vapori dăunători, **ecologic**.

Concentratele **protejează împotriva coroziunii**, menajează lacurile și **nu prezintă inconveniente fiziologice**, sunt foarte **rezistente la infestarea cu bacterii** și sunt bine tolerate la contactul cu pielea.

#### Notă:

La cerere se pot livra uleiuri pentru bandă de alunecare Jokisch, respectiv uleiuri pentru strat de alunecare.

### Descriere tehnică

Vâscozitate cinematică	10 mm <sup>2</sup> /s
Culoarea	galben deschis
Execuție	Canistră
Forma	lichid
Temperatură de depozitare	5 - 40 °C
Conținut	5 l
Tip produs	Ulei de aşchiere / ulei pentru şlefuire
Valoare refractometru	2