

**Șubler digital TESA TWIN-CAL, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412766 300
GTIN	7630041106169
Clasa articolului	45A

Descriere**Execuție:**

Ecran mare, contrastant, cu înălțimea cifrelor de 11 mm. Mai mult de 12000 ore durată de funcționare, comutare în Standby după 10 minute și deconectare automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS, conexiune TLC integrată pentru transmiterea datelor. Cu rolă de acționare.

Aplicație:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

Descriere tehnică

Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Comutare Stand-by	da
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Decuplare automată	da
Citire comutabilă	mm / inch
Rolă de acționare	da
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 h
Calibrarea	A1

Tijă adâncime existentă	da
Lungimea ciocului	64 mm
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Tip de baterii	Celulă buton
Alimentare cu energie	Cu baterii
Dimensiune internațională	CR2032
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300

Accesorii

Cablu de date TLC, 2 m Tip D	498918 D
------------------------------	----------

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de date TLC, 2 m Tip USB	498918 USB
Cutie din plastic Tip MS300	412470 MS300
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975