

hanhart
1882

Cronometru digital Spectron



Date comandă

Numărul de comandă	469624
GTIN	2050001692559
Clasa articolului	46R

Descriere

Execuție:

Afișaj LCD, înălțimea cifrelor 7/5 mm, 6/7 cifre (sus/jos). Plajă de afișare 9999,99 min. / 99999,99 min (sus/jos). Increment numeric 1/100 min., 1/100 s, recomandat REFA.

Funcționare:

- Pornire / oprire / resetare.
- Adunare / împărțire / măsurare duală.
- Ora (2×12 ore a.m. / p.m.).

Suplimentar, funcție Split / Lap / Addition / Count-Down / de memorare cu evaluare, căutare rapidă și afișare a datei.

Livrare:

Inclusiv șnur de agățare, 1 baterie Cod 081561 Ref. LR3.

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR3
Alimentare cu energie	Cu baterii

Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	N1
Tip produs	Cronometru

Servicii

CalibrareCronometru Tip U	029100 U
---------------------------	----------

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------