

**Ceas comparator, Domeniu de măsurare / Ø carcasă: 10/58mm****Date comandă**

Numărul de comandă	432050 10/58
GTIN	4946368442389
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni conform DIN EN ISO 463, ediția iunie 2006. Ceas comparator de precizie cu carcasă din metal, tijă de fixare Ø 8 mm h6, călit și rectificat. Cadran cu posibilitate de rotire prin intermediul inelului exterior la poziția zero a acului indicator. Ac indicator central pentru citire de 1/100 mm, ac indicator mic al scalei adiționale pentru citire 1 mm.

Accesorii opționale:

Palpator special Cod 434900; 434910; 434915.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,4 - 1,4 N
Domeniu de măsurare	10 mm
Citire per rotire a acului indicator	1 mm
Calibrarea	C1
Rezoluție	0,01 mm
Ø carcasă	58 mm

Fișă de date

Standard	DIN 878
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Ceas comparator

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/432050-10/58>