



Șublere, Domeniu de măsurare: 500mm



Date comandă

Numărul de comandă	415186 500
GTIN	4045197479839
Clasa articolului	41Z

Descriere

Execuție:

Vernier antireflexie, cromat mat. Suprafețe de măsurare călite și rectificat. **Ciocuri de măsurare lungi pentru măsurarea pieselor mari și a Ø mari.** Cu reglaj fin. Capetele ciocurilor în trepte și rotunjite, pentru măsurări interioare. Cu ajustare fină.

Descriere tehnică

Execuție părți citire	cromat mat
Lungimea ciocului	150 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Greutate	1,9 kg
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Citire	0,05 mm
Calibrarea	A1
Execuție suprafață măsurare	călit
Gradație	1/20 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Standard	ISO 13385
Abatere de măsurare E MPE	±0,1 mm

Ajustare fină	da
Tehnică de măsurare	analog
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500