



Nivelă digitală de măsurare a înclinației, Tip: 360



Date comandă

Numărul de comandă	467560 360
GTIN	2050001668431
Clasa articolului	46R

Descriere

Execuție:

- Cadru din aluminiu cu suprafețe de sprijin de precizie, suprafață superioară prismatică.
- Săgețile de direcție ale afișajului simplifică ajustarea la 0° respectiv 90°.
- Funcție de memorare a valorii pentru reținerea rezultatului măsurătorii.
- Reglarea punctului zero în orice poziție dorită.
- La măsurătorile deasupra capului, afișajul se rotește și permite citirea de jos.

Livrare:

Inclusiv cutie de depozitare și 1 baterie Cod 081561 Ref. 6LR61.

Descriere tehnică

Increment	0,1 grad
Înălțime	49 mm
Lățime	31 mm
Domeniu de măsurare	360 (4×90°) grad
Lungime	153 mm
Toleranță la planeitate	0,0762 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 6LR61
Număr de baterii incluse	1

Limită de eroare modul electronic	Orizontal 0,1 / Vertical 0,2 grad
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	H2
Tip produs	Nivelă de măsurare a înclinației

Servicii

Calibrare Nivelă cu bulă / nivelă electronică indicatoare de pantă Precizia 0,10 mm/m	026620 0,10
---	-------------