

**Șubler digital TWIN-CAL IP67, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412786 150
GTIN	7630041106282
Clasa articolului	45A

**Descriere****Execuție:**

Ecran mare, contrastant, înălțimea cifrelor de 11 mm. Durată de funcționare mai mult de 12000 ore, comutare în Standby după 10 minute și oprire automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS, conexiune TLC integrată pentru transmiterea datelor. Protecție de jur-împrejur împotriva lichidelor. Carcasă cu placă de protecție din oțel și suprafață „Soft Touch”.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

**Descriere tehnică**

Standard	ISO 13385
Decuplare automată	da
Comutare Stand-by	da
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 h
Tijă adâncime existentă	da
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7x1,3

Citire comutabilă	mm / inch
Lungimea ciocului	40 mm
Calibrarea	A1
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Tip de baterii	Celulă buton
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Dimensiune internațională	CR2032
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

**Accesorii**

Cablu de date TLC, 2 m Tip USB	498918 USB
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de date TLC, 2 m Tip D	498918 D