



## Șubler digital TESA TWIN-CAL cu tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm



### Date comandă

Numărul de comandă	412765 150
GTIN	7630041106145
Clasa articolului	45A

### Descriere

**Execuție:**

Ecran mare, contrastant, cu înălțimea cifrelor de 11 mm. Mai mult de 12000 ore durată de funcționare, comutare în Standby după 10 minute și deconectare automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS, conexiune TLC integrată pentru transmiterea datelor.

Cu rolă de acționare.

**Aplicație:**

Măsurători exterioare, interioare, în trepte și de adâncime.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

### Descriere tehnică

Lungimea ciocului	40 mm
Calibrarea	A1
Tijă adâncime existentă	da
Tijă de adâncime	Ø 1,6
Rolă de acționare	da
Decuplare automată	da

Comutare Stand-by	da
Citire comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	12000 h
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Cod produs baterii/acumuloare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Tip de baterii	Celulă buton
Alimentare cu energie	Cu baterii
Dimensiune internațională	CR2032
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	TESA Link Connector TLC
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

**Accesorii**

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de date TLC, 2 m Tip D	498918 D
Cablu de date TLC, 2 m Tip USB	498918 USB