

**BENNING****Indicator de secvențe ale fazelor TRITEST pro, Tip de dispozitiv: TRITESTPRO****Date comandă**

Numărul de comandă	473270 TRITESTPRO
GTIN	4014651200524
Clasa articolului	47A

**Descriere****Execuție:**

Indicator de secvențe ale fazelor cu lanternă LED ultraperformantă.

**Aplicație:**

Pentru verificarea sensului de rotație al fazelor în rețele de curent alternativ trifazice.

**Livrare:**

Inclusiv 3 vârfuri de verificare și clemă de prindere.

**Accesorii opționale:**

Baterii 081561 Ref. LR6.

**Descriere tehnică**

Categorie de supratensiune	CAT III 300 V
Afișarea tensiunii de fază	L1, L2, L3 (LED)
Denumirea producătorului	TRITESTPRO
Afișarea sensului de rotire al fazelor	dreapta / stânga (LED)
Interval de tensiuni CA	400 – 500 (50 Hz–60 Hz) V
Calibrarea	I1

Număr de baterii incluse	3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Indicatoare de secvențe ale fazelor

### Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S

### Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------