



Set de cale plan-paralele



Date comandă

Numărul de comandă	366750
GTIN	4045197293619
Clasa articolului	32D

Descriere

Execuție:

Rectificate fin de câte două, duritate 60 HRC. **Precizie:** Toleranță de înălțime $\pm 0,01$ mm, toleranță de lățime $\pm 0,02$ mm.

Aplicație:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafețe paralele în menghine sau dispozitive.

Număr de baghete: 14 pereche

Lățime: 10 mm

Înălțime: 14 mm

Înălțime: 32 mm

Înălțime: 24 mm

Înălțime: 30 mm

Descriere tehnică

Înălțime	14 mm
Înălțime	32 mm
Înălțime	24 mm
Înălțime	30 mm
Înălțime	45 mm
Înălțime	18 mm

Înălțime	20 mm
Înălțime	28 mm
Înălțime	16 mm
Înălțime	26 mm
Înălțime	50 mm
Înălțime	35 mm
Înălțime	40 mm
Înălțime	22 mm
Lungime	150 mm
Lățime	10 mm
Număr de baghete	14 pereche
Tip produs	Cale plan-paralele

Accesorii

Cutii din lemn de schimb pentru cale plan-paralele Tip L1	366754 L1
Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10 Lățime 14 mm	366755 14
Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10 Lățime 16 mm	366755 16
Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10 Lățime 18 mm	366755 18
Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10 Lățime 20 mm	366755 20
Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10 Lățime 22 mm	366755 22
Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10 Lățime 24 mm	366755 24
Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10 Lățime 26 mm	366755 26
	366755 28

Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10
Lățime 28 mm

Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10
Lățime 30 mm

366755 30

Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10
Lățime 32 mm

366755 32

Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10
Lățime 35 mm

366755 35

Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10
Lățime 40 mm

366755 40

Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10
Lățime 45 mm

366755 45

Set de cale plan-paralele pentru 366750 Ref. 150×10
Lățime 50 mm

366755 50