



Modul de umiditate pentru Cod 474030



Date comandă

Numărul de comandă	474032
GTIN	4029547007644
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Pentru măsurarea umidității interioare și pentru determinarea intervalului punctelor de condensare. Pentru conectarea la aparatul de măsurare a temperaturii Cod 474030.

Domeniu de măsurare temperatură: -20 - 50 °C

Domeniu de măsurare umiditate relativă: 0 - 100 %

Rezoluție umiditate: 0,1 %

Eroare de toleranță temperatură: $\pm 0,5$ °C (0 până la 50 °C)

Eroare de toleranță umiditate relativă: ± 2 % umid. rel. (2 până la 98 % umid. rel.)

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare temperatură	-20 - 50 °C
Eroare de toleranță umiditate relativă	± 2 % umid. rel. (2 până la 98 % umid. rel.)
Eroare de toleranță temperatură	$\pm 0,5$ °C (0 până la 50 °C)
Domeniu de măsurare umiditate relativă	0 - 100 %
Rezoluție umiditate	0,1 %
Tip produs	Modul de umiditate

Servicii

Calibrare Termometru cu infraroșu Tip A	016730 A
---	----------

Semnătură inscripționată cu laser Tip

018940

Calibrare DAkkS Termometru cu infraroșu Tip A

016890 A