



Termometru cu senzor de temperatură, Tip: T1



Date comandă

Numărul de comandă	474080 T1
GTIN	4029547008368
Clasa articolului	47B

Descriere

Execuție:

Mini-aparat de măsurare a temperaturii în format de buzunar.

Precizie înaltă (termocuple tip K).

Cap pivotant brevetat (180°). Stick de temperatură cu senzor de cufundare / penetrare pentru măsurarea gazelor și a lichidelor, substanțe moi sau sub formă de pulbere în aer.

Livrare:

Inclusiv clemă de fixare, 3 baterii Cod 081561 Ref. LR3.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță domeniu de măsurare rămas	±1 %
Lungimea tubului sondei	200 mm
Eroare de toleranță (-50,0 până la 99,9 °C)	±1 °C
Ø tub senzor	3 mm
Timp de răspuns t_{99}	10 s
Rezoluție	0,1 °C

Mărimi măsurate	°C / °F
Domeniu de măsurare	-50 până la +350 pentru scurt timp până la 500 °C
Durata de viață a bateriei cca.	1000 h
Calibrarea	I7
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Număr de baterii incluse	3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Aparate de măsurare a temperaturii

Servicii

Calibrare Senzor de temperatură cu / fără aparat de afișare Tip A	027520 A
---	----------

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------