



Set de cale plan-paralele



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 366751 |
| GTIN | 4045197559371 |
| Clasa articolului | 32D |

Descriere

Execuție:

Rectificate fin de câte două, duritate 60 HRC. **Precizie:** Toleranță de înălțime $\pm 0,01$ mm, toleranță de lățime $\pm 0,02$ mm.

Aplicație:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafețe paralele în menghine sau dispozitive.

Număr de baghete: 9 pereche

Lățime: 4 mm

Înălțime: 18 mm

Înălțime: 14 mm

Înălțime: 10 mm

Înălțime: 38 mm

Descriere tehnică

| | |
|----------|-------|
| Lățime | 4 mm |
| Înălțime | 18 mm |
| Înălțime | 14 mm |

| | |
|------------------|--------------------|
| Înălțime | 10 mm |
| Înălțime | 38 mm |
| Înălțime | 34 mm |
| Înălțime | 22 mm |
| Înălțime | 26 mm |
| Înălțime | 30 mm |
| Înălțime | 42 mm |
| Lungime | 160 mm |
| Număr de baghete | 9 pereche |
| Tip produs | Cale plan-paralele |

Accesorii

| | |
|---|-----------|
| Set de cale plan-paralele pentru 366751 Ref. 160×4 Lățime 10 mm | 366760 10 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366751 Ref. 160×4 Lățime 14 mm | 366760 14 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366751 Ref. 160×4 Lățime 18 mm | 366760 18 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366751 Ref. 160×4 Lățime 22 mm | 366760 22 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366751 Ref. 160×4 Lățime 26 mm | 366760 26 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366751 Ref. 160×4 Lățime 30 mm | 366760 30 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366751 Ref. 160×4 Lățime 34 mm | 366760 34 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366751 Ref. 160×4 Lățime 38 mm | 366760 38 |
| Set de cale plan-paralele pentru 366751 Ref. 160×4 Lățime 42 mm | 366760 42 |