

**Dorn conic cu coadă tip Con Morse, CM / conul mandrinei: 3/22****Date comandă**

Numărul de comandă	342500 3/22
GTIN	4045197296887
Clasa articolului	32X

Descriere**Execuție:**

Călit complet și rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bună, rectificarea celor două suprafețe se face dintr-o singură prindere.

Cu coadă Con Morse și cap de antrenare.

Execuție precisă, la un preț avantajos.

Aplicație:

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de găurit, strunguri, mașini de găurit și alezat etc.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descriere tehnică

Ø conului D	21,793 mm
Dimensiune con Morse CM	3
Conul mandrinei DIN 238	B 22
Tip produs	Suport pentru mandrină