

**Dorn conic cu coadă tip Con Morse, CM / conul mandrinei: 4/16****Date comandă**

Numărul de comandă	342500 4/16
GTIN	4045197296894
Clasa articolului	32X

**Descriere****Execuție:**

**Călit complet și rectificat foarte precis.** Concentricitate foarte bună, rectificarea celor două suprafețe se face dintr-o singură prindere.

Cu coadă Con Morse și cap de antrenare.

Execuție precisă, la un preț avantajos.

**Aplicație:**

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de găurit, strunguri, mașini de găurit și alezat etc.

**Standard:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descriere tehnică**

Conul mandrinei DIN 238	B 16
Ø conului D	15,733 mm
Dimensiune con Morse CM	4
Tip produs	Suport pentru mandrină