



Bride compacte Duo



Date comandă

Numărul de comandă	370260
GTIN	4045197312914
Clasa articolului	39K

Descriere

Execuție:

- Cu 2 brațe de strângere diferite (drepte resp. cotite).
- În plus, răsucirea brațului de întindere face posibilă ridicarea.

Accesorii opționale:

Consultați Cod 370350 – 370560.

Notă:

Șuruburile de fixare Cod 370450 – 370470 nu sunt conținute în pachetul de livrare.

Descriere tehnică

Înălțime de strângere apăsare S (braț de prindere drept)	0 - 80 mm
Cursă A (braț de prindere drept)	46 - 88 mm
Înălțime de strângere ridicare S (braț de prindere drept)	52 - 142 mm
Înălțime de strângere apăsare S (braț de prindere cotit)	38 - 129 mm
Cursă A (braț de prindere cotit)	48 - 91 mm
Înălțime de strângere ridicare S (braț de prindere cotit)	4 - 94 mm
Forță de tensionare maximă la poziția brațului de strângere – împins	11 kN

Forță de tensionare maximă la poziția brațului de strângere – întins	8 kN
Înălțime H	95 mm
Lățime B	40 mm
Lungime L	120 mm
Serie	Duo
Tip produs	Bride compacte

Accesorii

Cheie de strângere cu deschidere de 11 pentru Monobloc, Duo și sculă de prindere a lanțurilor	370350
---	--------