

**Dorn conic cu coadă tip Con Morse, CM / conul mandrinei: 2/12****Date comandă**

Numărul de comandă	342500 2/12
GTIN	4045197296825
Clasa articolului	32X

Descriere**Execuție:**

Călit complet și rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bună, rectificarea celor două suprafețe se face dintr-o singură prindere.

Cu coadă Con Morse și cap de antrenare.

Execuție precisă, la un preț avantajos.

Aplicație:

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de găurit, strunguri, mașini de găurit și alezat etc.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descriere tehnică

Ø conului D	12,065 mm
Conul mandrinei DIN 238	B 12
Dimensiune con Morse CM	2
Tip produs	Suport pentru mandrină