

Dorn de fixare a mandrinei cu CM, varianta de înaltă precizie, CM / conul mandrinei: 5/18



Date comandă

Numărul de comandă	342600 5/18
GTIN	4045197308689
Clasa articolului	33A

Descriere

Execuție:

Călit complet și rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bună, rectificarea celor două suprafețe se face dintr-o singură prindere.

Cu coadă Con Morse și cap de antrenare.

Execuție precisă cu o concentricitate foarte bună. Este recomandată pentru mandrine ultraperformante cu autostrângere Cod 341000. Cozile sunt adecvate și pentru conul de mandrină B18 scurtat (\varnothing con 17,431 mm): Mandrină Cod 341000, 341010 și 341250.

Aplicație:

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de găurit, strunguri, mașini de găurit și alezat etc.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descriere tehnică

Conul mandrinei DIN 238	B 18
Dimensiune con Morse CM	5
\varnothing conului D	17,78 mm
Tip produs	Suport pentru mandrină