



Gheară de strângere scurtă, Lățimea canalului a: 14mm



Date comandă

Numărul de comandă	370665 14
GTIN	4020772077150
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- **Cu reglare continuă.**
- **Călită, galvanizată și pasivată albastru.**

Livrare:

Cu piesă în formă de U, complet cu șurub pentru canal T DIN 787 (Cod 375300).

Descriere tehnică

Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1412100
Lățimea canalului a	14 mm
Înălțimea de strângere h	0 - 35 mm
Lungime L	88 mm
Lățime B	38 mm
Tip	6313K
Tip produs	Gheară de strângere

Accesorii

Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 12 mm

370750 12