

**Bridă de prindere reglabilă detalonată, Lățimea canalului a: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370685 12
GTIN	4020772074593
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Oțel de îmbunătățire vopsit, șuruburi-rezistență 8.8.

**Aplicație:**

Pentru obținerea **cele mai mici înălțimi de strângere, se va roti brida de prindere.**

**Livrare:**

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

**Descriere tehnică**

Distanță e vârf la canal	21 mm
Înălțime profil A <sub>1</sub>	8 mm
Adâncime profil A <sub>2</sub>	10 mm
Lățimea canalului a	12 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1212100
Lungime canal f	40 mm

Înălțimea de strângere h	10 - 48 mm
Lungime L	100 mm
Lățime B	40 mm
Înălțime H	20 mm
Tip	6314AV
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă

## Accesorii

Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 12 mm	370750 12
---	-----------