

**Gheară de strângere scurtă, Lățimea canalului a: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370665 16
GTIN	4020772077181
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

- **Cu reglare continuă.**
- **Călită, galvanizată și pasivată albastru.**

**Livrare:**

Cu piesă în formă de U, complet cu șurub pentru canal T DIN 787 (Cod 375300).

**Descriere tehnică**

Lățimea canalului a	16 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1616160
Înălțimea de strângere h	0 - 55 mm
Lungime L	130 mm
Lățime B	56 mm
Tip	6313K
Tip produs	Gheară de strângere

---

## Accesorii

Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 16 mm

370750 16