

**Dorn conic cu coadă tip Con Morse, CM / conul mandrinei: 3/16****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 342500 3/16   |
| GTIN               | 4045197296863 |
| Clasa articolului  | 32X           |

**Descriere****Execuție:**

**Călit complet și rectificat foarte precis.** Concentricitate foarte bună, rectificarea celor două suprafețe se face dintr-o singură prindere.

Cu coadă Con Morse și cap de antrenare.

Execuție precisă, la un preț avantajos.

**Aplicație:**

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de găurit, strunguri, mașini de găurit și alezat etc.

**Standard:**

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

**Descriere tehnică**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Conul mandrinei DIN 238 | B 16                   |
| Ø conului D             | 15,733 mm              |
| Dimensiune con Morse CM | 3                      |
| Tip produs              | Suport pentru mandrină |