

**Bridă de prindere reglabilă cotită, Lățimea canalului a: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	370720 14
GTIN	4020772071295
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Bridă de prindere vopsită. Înălțime de strângere reglabilă fără trepte prin șurubul de susținere (fără pârghie de întindere).

Material:

Oțel de îmbunătățire, șuruburi-rezistență 8.8, respectiv 10.9 (în funcție de dimensiuni).

Livrare:

Complet cu șurub de reglare și cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

Descriere tehnică

Distanță e vârf la canal	44 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1412100
Lungime canal f	40 mm
Lățimea canalului a	14 mm
Înălțimea de strângere h	28 - 56 mm
Înălțime H	20 mm

Lungime L	125 mm
Lățime B	14 mm
Tip	6316V
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă