

**Bridă în U teșită, DIN 6315 B, Lățimea fantei×lungime totală: 22X315mm****Date comandă**

Numărul de comandă	371600 22X315
GTIN	4020772070571
Clasa articolului	35A

**Descriere****Material:**

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

**Descriere tehnică**

Lățime	62 mm
Pentru șuruburi de strângere	M20; M22
Lățimea fantei	22 mm
Înălțime	40 mm
Lungimea totală	315 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă