

**Bridă în U teșită, DIN 6315 B, Lățimea fantei×lungime totală: 14X125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	371600 14X125
GTIN	4020772070496
Clasa articolului	35A

**Descriere****Material:**

Oțel de îmbunătățire, vopsit.

**Descriere tehnică**

Pentru șuruburi de strângere	M12; M14
Lățime	38 mm
Lățimea fantei	14 mm
Lungimea totală	125 mm
Înălțime	25 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Tip produs	Bridă de prindere reglabilă