



Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei, Tip: N3



Date comandă

Numărul de comandă	441190 N3
GTIN	7290005395062
Clasa articolului	46G

Descriere

Execuție:

Fixare în 3 puncte a tijelor de măsurare cu curse foarte scurte pentru un confort de utilizare optim. Forța manuală foarte mică generează o fixare stabilă, de durată.

Tije dimensionate robust, pentru rigiditatea optimă a sistemului. Suport de comparatoare

Vario pentru \varnothing cozii 6mm, 8mm, 3/8 inch, ceasuri comparatoare cu ghidaj prismatic și ceasuri comparatoare cu inel posterior.

Ajustare fină la nivelul tijei.

Accesorii opționale:

Suport de ceas comparator Cod 440401.

\varnothing braț transversal D_1 : 16 mm

Lungime braț transversal L_1 : 225 mm

\varnothing coloane D_2 : 18 mm

Înălțimea coloanei L_2 : 350 mm

Racord filetat: Filet exterior M10x1,25

Forță de atracție: 1300 N

Descriere tehnică

Racord filetat	Filet exterior M10×1,25
Bază magnetică lungime	120 mm
Forță de atracție	1300 N
Ø braț transversal D ₁	16 mm
Bază magnetică înălțime	55 mm
Bază magnetică lățime	50 mm
Lungime braț transversal L ₁	225 mm
Ø coloane D ₂	18 mm
Înălțimea coloanei L ₂	350 mm
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Picior de stativ Tip F	442120 F
Picior de stativ Tip 2	442140 2
Sistem de strângere a tijei pentru standuri de măsurare universale Pentru Ø tijei pentru standurile de măsurare 16/18 mm	440351 16/18
Picior de stativ Tip 2	442120 2
Suport pentru ceasuri comparatoare Vario Tip FA1500	440401 FA1500