

**Mitutoyo****Șubler digital din carbon, Domeniu de măsurare: 2000mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 415400 2000   |
| GTIN               | 2050001058010 |
| Clasa articolului  | 44A           |

**Descriere****Execuție:**

Rezultatul măsurătorii va fi afișat cu cifre lizibile.

Cu cursor de acționare pentru forța de măsurare constantă. Extrem de ușor. Valoare de referință preselectabilă (Preset), comutare pentru măsurători interioare și exterioare (Offset).

**Funcționare:**

IP66: Protecție la jet puternic de apă și la inundație pasageră și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497085.

**Descriere tehnică**

|  |             |
|--|-------------|
| Lungimea ciocului                        | 150 mm      |
| Calibrarea                               | A1          |
| Greutate                                 | 2,56 kg     |
| Ø umeri pentru măsurarea interioară      | 20 mm       |
| Domeniu de măsurare                      | 0 - 2000 mm |
| Citire                                   | 0,01 mm     |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 357  |
| Număr de baterii incluse                 | 1           |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Tip de baterii             | SR44                           |
| Clasă de protecție IP      | IP 66                          |
| Alimentare cu energie      | Cu baterii                     |
| Abatere de măsurare E MPE  | ±0,12 mm                       |
| Standard                   | ISO 13385                      |
| Interfață                  | Interfață Digimatic            |
| Interfață                  | Interfață USB                  |
| Asigurare valoare măsurată | Reglare unică a punctului zero |
| Tehnică de măsurare        | digital                        |
| Ambalaj                    | Cutie stabilă                  |
| Tip produs                 | Șubler digital pentru atelier  |

## Servicii

|  |             |
|--|-------------|
| CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 2000 mm | 021000 2000 |
|--|-------------|

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip       | 498965      |
| Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2   | 497085 USB2 |
| Emițător Tip S11E                                   | 498966 S11E |
| Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1     | 497085 D1   |
| Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498975      |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357  | 081560 357  |
| Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2     | 497085 D2   |