

Stand de măsurare universal



Date comandă

Numărul de comandă	442000
GTIN	4045197204479
Clasa articolului	46Q

Descriere

Execuție:

Soclu prelucrat pe toate părțile cu suprafețe de reazem rectificat. Partea inferioară a prisme în V, rectificată pentru așezare pe arbori și corpuri cilindrice. Parte superioară cu canal în T pentru deplasarea coloanei de măsurare. Tijă stabilă. Braț transversal cu ajustare fină la nivelul suportului de montaj al comparatoarelor.

Aplicație:

Pentru controlul concentricității pe mașini-unelte și dispozitive sau pentru controlul paralelismului la suprafețele de ghidare.

Descriere tehnică

Înălțimea coloanei L ₂	300 mm
Lungime soclu	250 mm
Lățime soclu	60 mm
Lungime braț transversal L ₁	180 mm
Ø braț transversal D ₁	16 mm
Ø coloane D ₂	16 mm

Tip produs

Stand de măsurare

Accesorii

Ajustare fină completă pentru tije de ceas comparator Ø
suport ceas comparator 10 mm

440760 10

Ajustare fină completă pentru tije de ceas comparator Ø
suport ceas comparator 8 mm

440760 8