


**Garant****SNMG 120404, Categorie: HB7415**

### Date comandă

Numărul de comandă	251142 HB7415
GTIN	4045197816566
Clasa articolului	21G

### Descriere

SNMG 120404 HB7415 Rază la colț: 0,4 mm  
Categorie: HB7415  
Sfărâmător de așchii: TIS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 70 m/min

### Descriere tehnică

Categorie	HB7415
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	S
Sfărâmător de așchii	TIS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 70 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,2 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire