

Garant
VNMG 160408, Categorie: HB7415


Date comandă

Numărul de comandă	251734 HB7415
GTIN	4045197816832
Clasa articolului	21G

Descriere

VNMG 160408 HB7415 Categorie: HB7415

Sfărâmător de așchii: TIS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

 Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 70 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Sfărâmător de așchii	TIS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 70 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Categorie	HB7415
Aplicația principală	S

Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire