

**Șublere de adâncime, Domeniu de măsurare: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418000 1000
GTIN	4045197203625
Clasa articolului	41Z

**Descriere****Execuție:**

Riglă de măsurare și vernier cu gradație gravată clară. Suprafețe de măsurare rectificată. Vernier cromat mat.

**Livrare:**

Începând de la Ref. 500 în cutie.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	0 - 1000 mm
Dimensiunea capătului de măsurare a	10 mm
Lungimea vernierului	39 mm
Secțiunea riglei de măsurare	20×5 mm
Dimensiunea capătului de măsurare b	13 mm
Lungimea tălpii	250 mm
Gradație	1/20 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Abatere de măsurare E MPE	±0,15 mm
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	analog

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Calibrarea	A1
Tip produs	Șublere de adâncime

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000