



Masa universală de măsurare, Lungime masă: 200mm



Date comandă

Numărul de comandă	442940 200
GTIN	4030234000121
Clasa articolului	46K

Descriere

Execuție:

Soclu robust din fontă; platou de măsurare dreptunghiular. Suprafața mesei este călită și rectificată foarte fin, cu canale de praf încorporate. Coloană centrală robustă, călită, respectiv cromată dur, cu filet cu pas mare și piuliță de reglaj. Braț transversal călit, respectiv cromat, reglabil orizontal pentru ceasuri comparatoare sau indicatoare de precizie. Suport de ceas comparator \varnothing 8 mm interschimbabil (10 h7 la cerere).

Planeitate $\leq 16 \mu\text{m}$.

Descriere tehnică

Lățime masă	170 mm
Greutate	23 kg
\varnothing coloane	35 mm
\varnothing braț transversal	22 mm
Înălțime de măsurare maximă	175 mm
Lungime masă	215 mm

Cursă maximă	180 mm
Standard	Normă de fabricație
Calibrarea	D1
Tip produs	Stand de măsurare

Servicii

CalibrareStand de măsurare Mărimea maximă a mesei 400X400 mm	024580 400X400
-----------------------------------------------------------------	----------------