

Mahr**Șubler digital de adâncime IP67 cu i-wi, Domeniu de măsurare: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418703 500
GTIN	4059192003494
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Sistem de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanței cu vârf de măsurare Cod 418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu știft fin de măsurare călit, Ø 1,5mm, lungime 5mm.

Afișaj LCD foarte mare, înălțimea cifrelor 11 mm, interfață de date i-wi fără fir, integrată, rezistent împotriva prafului și umezelii, durata de funcționare cca. 3 ani.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanțelor Cod 418630.

Transmitere fără fir a datelor către telereceptorul i-wi Cod 498912.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Lungimea tălpii	150 mm
Calibrarea	A1
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	26000 h

Secțiunea riglei de măsurare	16×4 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Interfață	Sistem radio i-wi MAHR
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500

Accesorii

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK
Vârf pentru măsurarea distanțelor Ø 4 mm	418630

Talpă suplimentară 300 mm	418610
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975