

**HOLEX****Șublere de adâncime cu cârlig, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418500 300
GTIN	4045197203700
Clasa articolului	41Z

**Descriere****Execuție:**

Vernier cromat mat. Riglă de măsurare și vernier cu gradație gravată clar. Riglă de măsurare curbă și îngustă cu diviziune pe ambele părți. Datorită reversibilității riglei de măsurare, aceasta **poate fi utilizată și ca șubler normal de adâncime**. Suprafețe de măsurare rectificată foarte fin.

**Livrare:**

Ref. 500L în cutie.

**Descriere tehnică**

Lungimea vernierului	39 mm
Lungimea tălpii	150 mm
Secțiunea riglei de măsurare	12×4 mm
Dimensiunea cârligului b	10 mm
Dimensiunea cârligului	28 mm
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Gradație	1/20 mm
Ambalaj	Husă
Abatere de măsurare E MPE	±0,08 mm
Standard	ISO 13385
Tehnică de măsurare	analog

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Calibrarea	A2
Tip produs	Șublere de adâncime

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021230 300
CalibrareȘubler de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021220 300