

Mitutoyo**Coloană verticală digitală și sisteme de marcare cu ieșire de date, Înălțimea de trasare: 600 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	445135 600
GTIN	8010820400005
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD mare, contrastant, pentru citire simplă, fără erori (înălțimea cifrelor 10 mm). Ajustare fină / precisă și rapidă prin volantul cu mâner de poziționare. Execuție robustă, stabilă, cu bază solidă și mâner ergonomic pentru manevrare fără efort. Zero / ABS pentru repunere la zero în orice poziție dorită (de exemplu, măsurări comparative) sau revenirea la scala riglei, absolută.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 vârf de trasat armat cucarbură Cod 443510 Ref. 300 (potrivit pentru ambele mărimi).

Accesorii opționale:

Suport Cod 445180. Cablu de date Cod 497080.

Calibrarea: E1

Citire: 0,01 mm

Eroare de toleranță: 0,05 mm

Secțiune transversală a coloanei de măsurare: 35×15 mm

Durata de viață a bateriei cca.: 2000 h

Lungime suprafața bazei: 181 mm

Lățime suprafața bazei: 142 mm

Descriere tehnică

Secțiune transversală a coloanei de măsurare	35×15 mm
Înălțimea de trasare	600 mm
Lățime suprafața bazei	142 mm
Lungime suprafața bazei	181 mm
Greutate	6,4 kg
Eroare de toleranță	0,05 mm
Citire	0,01 mm
Durata de viață a bateriei cca.	2000 h
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Calibrarea	E1
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	014350 1000
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	024630 1000
600	024640 600

Accesorii

Cablu de conectare Tip USB2	497080 USB2
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497100 D1
Cablu de conectare Tip D2	497080 D2
Suporturi pătrate	445180
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectare Tip D1	497080 D1
Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 300 mm	443510 300
Emițător Tip S1	498966 S1
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497100 D2
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497100 USB2