

Palpator 3D cu afișaj luminos scurt, Ø cozii de fixare: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	359075 20
GTIN	4045197383129
Clasa articolului	38D

Descriere

Execuție:

Bila de palpate sferică, montată elastic, protejează aparatul împotriva defectării, în cazul în care demarajul este prea puternic.

Componentele funcționale sunt călite și rectificat.

Acuratețe la palpate $\pm 0,01$ mm.

Funcționare:

La **contactul dintre bila de palpate** și **piesa metalică** baterii aprind lampa = recunoașterea punctului de referință.

Aplicație:

- **Alinierea suprafețelor de referință ale pieselor sau a muchiiilor.**
- **Determinarea centrelor de găurire pentru axul mașinii.**

La palpatarea în axa Z, lungimea de referință trebuie calculată și luată în considerare în dispozitivul de presetare.

Livrare:

Inclusiv baterie specială Cod 081560 A23.

Descriere tehnică

Ø bilei	10 mm
---------	-------

Ø cozii de fixare	20 mm
Lungimea totală	118 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 A23
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Palpator

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii A23	081560 A23
--	------------