

**Garant****Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420402 50-75
GTIN	4045197367341
Clasa articolului	41B

**Descriere****Execuție:**

**Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură.** Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

**Cu limitator de forță combinat, pentru operare cu o singură mână și utilizare în suport.**

**Livrare:**

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Număr de etaloane de reglare	1
Citire	0,01 mm
Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Ø tamburului micrometric	19 mm
Ø pivot	6,5 mm
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863

Limitator de cuplu de frecare	da
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

### Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100

### Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 50 mm	421100 50
---	-----------