

Mitutoyo**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420500 50-75
GTIN	4946368385648
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare leuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

De la Ref. 100–125, potcoava din fontă emailată.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	18 mm
Execuție suprafață măsurare	Armat cu carbură
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Ø pivot	6,35 mm
Citare	0,01 mm
Pasul tijei	1/50 mm
Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Calibrarea	B2
Eroare de toleranță	2 µm
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 50 mm	421100 50
---	-----------