



Șurub pentru canale în T (12.9.) individual, Tip: 1212200



Date comandă

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 375310 1212200 |
| GTIN | 4020772086176 |
| Clasa articolului | 35A |

Descriere

Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

Model extrem de rezistent, clasă de rezistență = 12.9.

Standard:

DIN 787

Livrare:

Individual, fără piuliță sau șaibă.

Accesorii opționale:

Șaibe suport, a se vedea Cod 375340 și piulițe înalte, a se vedea Cod 375385.

Notă:

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Înălțime k | 7 mm |
| Lățime cursor e | 18 mm |
| Lungime filet b | 120 mm |
| Lățime îngustă cursor a | 11,7 mm |
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 12 mm |
| Filet G | M12 |
| Lungime L | 200 mm |
| Tip | 787 |
| Tip produs | Șurub pentru canale |

