

Garant**Palpator 3D digital cu element de palpate (Ø 4 mm)****Date comandă**

Numărul de comandă	359500
GTIN	4045197225764
Clasa articolului	31T

Descriere**Execuție:**

- **Exactitate și linearitate ridicată. Recomandat pentru măsurarea pieselor și posibilitatea măsurării întregii suprafețe de lucru.**
- **Independent de controlul mașinii.**
- **Citire foarte ușoară datorită afișajului combinat: Bară grafică pentru informare dinamică privind traseul; Afișajul digital indică exact valoarea măsurată.**
- **Ajustare simplă și confortabilă a concentricității.**
- **Zonă mare de lucru pe toate direcțiile (x, y, z: 7 mm).**
- **Carcasă compactă din metal.**
- **Punct prestabilit de rupere.**
- **Etanș la praf și la apă (IP67).**

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Aparat precis de măsurare pentru mașini de frezare și de electroeroziune.

Pentru stabilirea punctelor zero ale pieselor, măsurarea lungimilor, a centrelor de găurire și a muchiiilor de referință.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032 și element de palpăre Cod 359505 Ref. 4.

Notă:

Elemente de palpăre compatibile Cod 359505.

Descriere tehnică

Element de palpăre de schimb	359505 4
Greutate	0,52 kg
Tijă palpatoare cu lungime liberă	40 mm
Deplasare axială pe fiecare dintre axele x, y, z	7 mm
Lungimea totală (carcasă și element de palpăre)	134 mm
Precizie de măsurare	< 0,01 mm
Domeniu de ajustare	± 0,4 mm
Ø cozii	16 mm
Lățime carcasă	65 mm
Lungime carcasă	82 mm
Adâncime carcasă	39 mm
Număr de baterii incluse	1
Citire	0,005 mm
Tip de baterii	Celulă buton
Lungimea cozii	40 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Palpator

Accesorii

Capac pentru compartimentul de baterii	359514
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Burdof pentru palpatorul 3D	359512

Tijă palpator pentru palpator 3D Ø bilei de palpare D 4 mm

359505 4