

**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 100-125mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420410 100-125
GTIN	4059192003685
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare leuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Citare	0,01 mm
Ø tamburului micrometric	17,5 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Ø pivot	6,5 mm
Domeniu de măsurare	100 - 125 mm
Calibrarea	B2
Eroare de toleranță	6 µm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm

022050 200

CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm

022040 200

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 100 mm

421100 100