



## Șurub pentru canale în T (12.9.) individual, Tip: 141280



### Date comandă

Numărul de comandă	375310 141280
GTIN	4020772086190
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

**Model extrem de rezistent**, clasă de rezistență = 12.9.

#### Standard:

**DIN 787**

#### Livrare:

**Individual**, fără piuliță sau șaibă.

#### Accesorii opționale:

Șaibe suport, a se vedea Cod 375340 și piulițe înalte, a se vedea Cod 375385.

#### Notă:

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

### Descriere tehnică

Lungime filet b	55 mm
Lățime cursor e	22 mm
Înălțime k	8 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	14 mm
Lățime îngustă cursor a	13,7 mm
Filet G	M12
Lungime L	80 mm
Tip	787
Tip produs	Șurub pentru canale

