



Șurub pentru canale în T (12.9.) individual, Tip: 1412200



Date comandă

Numărul de comandă	375310 1412200
GTIN	4020772086213
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

Model extrem de rezistent, clasă de rezistență = 12.9.

Standard:

DIN 787

Livrare:

Individual, fără piuliță sau șaibă.

Accesorii opționale:

Șaibe suport, a se vedea Cod 375340 și piulițe înalte, a se vedea Cod 375385.

Notă:

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Descriere tehnică

Lungime filet b	120 mm
Lățime îngustă cursor a	13,7 mm
Lățime cursor e	22 mm
Înălțime k	8 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	14 mm
Filet G	M12
Lungime L	200 mm
Tip	787
Tip produs	Șurub pentru canale

