

**Șurub pentru canale în T (12.9.) individual, Tip: 1616125****Date comandă**

Numărul de comandă	375310 1616125
GTIN	4020772087364
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

**Model extrem de rezistent**, clasă de rezistență = 12.9.

**Standard:**

**DIN 787**

**Livrare:**

**Individual**, fără piuliță sau șaibă.

**Accesorii opționale:**

Șaibe suport, a se vedea Cod 375340 și piulițe înalte, a se vedea Cod 375385.

**Notă:**

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

**Descriere tehnică**

Lungime filet b	85 mm
Lățime îngustă cursor a	15,7 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	16 mm
Înălțime k	9 mm
Lățime cursor e	25 mm
Filet G	M16
Lungime L	125 mm
Tip	787
Tip produs	Șurub pentru canale

