

**Șurub pentru canale în T (12.9.) individual, Tip: 2020200****Date comandă**

Numărul de comandă	375310 2020200
GTIN	4020772086442
Clasa articolului	35A

**Descriere****Execuție:**

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

**Model extrem de rezistent**, clasă de rezistență = 12.9.

**Standard:**

**DIN 787**

**Livrare:**

**Individual**, fără piuliță sau șaibă.

**Accesorii opționale:**

Șaibe suport, a se vedea Cod 375340 și piulițe înalte, a se vedea Cod 375385.

**Notă:**

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

**Descriere tehnică**

Lățime îngustă cursor a	19,7 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	20 mm
Înălțime k	12 mm
Lungime filet b	125 mm
Lățime cursor e	32 mm
Filet G	M20
Lungime L	200 mm
Tip	787
Tip produs	Șurub pentru canale

